

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, P25M, Bezeichnung Typ W29: 34-000****Bestelldaten**

Bestellnummer	236740 34-000
GTIN	4047109070011
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 06T304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,15 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	34-000
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,15 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 06T304
Sorte	P25M
Typ	ST900
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
nass maximal	geeignet		