

**Garant**
**Klemmdrehhalter MTJNR 93°, für Wendeschneidplatten TN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251406 20/16
GTIN	4045197650894
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schrauben-Set	259023 2
Stift	259049 6
ISO-Code Halter	MTJNR/L 2020K16
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Spannpratze	259038 14
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
Kopflänge L <sub>1</sub>	31 mm
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 32
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 32	259031 32
Stift Typ 6	259049 6
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Spannpratze Typ 14	259038 14
Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500