



Modular Schraubstock, Backenbreite A: 200/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	362110 200/3
GTIN	4067263107149
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:

- **Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.**
- **Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).**
- **Leichtes Einstellen der Spannweite.**
- **Einsatzgehärtet HRC 60.**
- **Parallelität 0,02 mm.**

Lieferumfang:

Inklusive Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine ähnlich Nr. 362160 Gr. 18/16, 1 Spannschlüssel, 1 Schraubenschlüssel für Innensechskant-Schrauben, 4 Spannpratzen.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Technische Beschreibung

Passnut längs l	16 mm
Gesamtlänge L	595 mm
Passnut quer n	16 mm
Backenhöhe C	65 mm
Spannbereich b	300 mm
Backenbreite A	200 mm
Farbcode für passendes Zubehör	Gerardi 200
Gewicht	69 kg
Grundkörperhöhe G	70 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

