



KOMET TwinKom® Grundkörper für Doppelschneider ohne Axialverstellung mit ABS® Schaft, kurz, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	236680 51-71
GTIN	4047109262041
Artikelklasse	24F

Beschreibung

Ausführung:

- Radial einstellbare Klemmhalter für absolute Zweischneidigkeit ermöglichen auch die Umfunktionierung zum Stufenwerkzeug für größere Schnitttiefen.
- Kompakte Werkzeugbauweise.
- Einstellbare Kugelspritzdüse für gezielte Kühlmittelzufuhr zu den Schneiden.
- Bei tiefen Ausbohroperationen wirken die Spiralnuten spänefördernd.
- Minimalmengenschmierung-1-Kanal kompatibel

Hinweis:

Halter und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Weitere Ausführungen und weitere Größen mit Axialverstellung auf Anfrage.

Bestellbeispiel:

1× Nr. 236680 Gr. 24–32 – Grundkörper für Doppelschneider G01.

2× Nr. 236684 Gr. 24–32 – Halter für Doppelschneider.

10× Nr. 236520 Gr. 18–010 – Wendeschneidplatten für universellen Einsatz (in Sorte BK8425).

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D_{min} - D_{max}	51 - 71 mm
ABS® Schaft-Ø D_s	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	60 mm

Ausführung	kurz
Schaft	ABS
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 90^\circ$ Schruppen Halter 51-71	236686 51-71
KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 90^\circ$ Schlichten Halter 51-71	236688 51-71
KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 80^\circ$ Schruppen Halter 51-71	236685 51-71
KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 80^\circ$ Schruppen Halter 51-71	236684 51-71