

Rundschlinge grün 2000 kg, Nutzlänge: 4m



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 086255 4 |
| GTIN | 4049924500162 |
| Artikelklasse | 08Z |

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Nutzlänge | 4 m |
| Umfangslänge | 8 m |
| Schlingenbreite | 48 mm |
| Traglast einfach direkt WLL | 2000 kg |
| Traglast einfach geschnürt WLL | 1600 kg |
| Traglast doppelt WLL bis 7° | 4000 kg |
| Traglast doppelt WLL 7° – 45° | 2800 kg |
| Traglast doppelt WLL 45° – 60° | 2000 kg |
| Produktart | Rundschlinge |

