

Garant GRIDLINE

Alcantara Werkstattwagen ToolCar Sonderedition, 20×16G, Anzahl Schubladen: 7**Bestelldaten**

Bestellnummer	914521 7
GTIN	4067263108566
Artikelklasse	90N

Beschreibung**Ausführung:**

Die anthrazitfarbene Sonderedition des Werkstattwagens ToolCar besitzt mit Alcantara-Leder überzogene Holme und Schiebegriff. Mit Bambusarbeitsplatte und eingelassener Edelstahlplakette, auf der die laufende Nummer des Wagens vermerkt ist. Von der Sonderedition gibt es nur 50 Stück.

Mit zentral verriegelbarem Wertfach/Seitenfach. 100% Vollauszug-Schubladen mit 40 kg Tragfähigkeit und

Einzelauszug-Sicherung. Mit seitlichen Lochwänden □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix

Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. **Holme und Schiebegriff mit Alcantara-Leder.**

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes

Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;

Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;

Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75; Nr. 951731 – 951821 Gr. 125 und Nr. 951741 – 951821 Gr. 200.

Technische Beschreibung

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Gewicht	87 kg
Tiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Breite	800 mm
Anzahl Schubladen	7
Serie	ToolCar
Serie	Werkstattwagen ToolCar
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	16
Höhe	1000 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×16G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Werkstattwagen

Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951510 125
Schlossblende für GridLine Typ VA21	914227 VA21
SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951510 75
Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G	915567 G