



KOMET TwinKom® Grundkörper für Doppelschneider ohne Axialverstellung mit ABS® Schaft, lang, Ø Dmin – Ø Dmax: 109-167mm



Bestelldaten

Bestellnummer	236682 109-167
GTIN	4047109262119
Artikelklasse	24F

Beschreibung

Ausführung:

- Radial einstellbare Klemmhalter für absolute Zweischneidigkeit ermöglichen auch die Umfunktionierung zum Stufenwerkzeug für größere Schnitttiefen.
- Kompakte Werkzeugbauweise.
- Einstellbare Kugelspritzdüse für gezielte Kühlmittelzufuhr zu den Schneiden.
- Bei tiefen Ausbohroperationen wirken die Spiralnuten spänefördernd.
- Minimalmengenschmierung-1-Kanal kompatibel

Mit Axialverstellung.

Hinweis:

Halter und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Weitere Ausführungen und weitere Größen mit Axialverstellung auf Anfrage.

Bestellbeispiel:

1× Nr. 236680 Gr. 24–32 – Grundkörper für Doppelschneider G01.

2× Nr. 236684 Gr. 24–32 – Halter für Doppelschneider.

10× Nr. 236520 Gr. 18–010 – Wendeschneidplatten für universellen Einsatz (in Sorte BK8425).

Innenkühlung: ja

Gesamtlänge L_{ges} : 175 mm

ABS® Schaft-Ø D_s : 80 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	175 mm
ABS® Schaft-Ø D_s	80 mm

Ø-Bereich D_{\min} - D_{\max}	109 - 167 mm
Ausführung	lang
Schaft	ABS
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug