

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, P25M, Bezeichnung Typ W29: 42-000****Bestelldaten**

Bestellnummer	236740 42-000
GTIN	4047109059177
Artikelklasse	24T

**Beschreibung****Passend für:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Hinweis:****Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 080404

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	42-000
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 080404
Sorte	P25M
Typ	ST900
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	130 m/min	P
nass maximal	geeignet		