

## HEDI

### Mobiler Halogen-Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 400 W



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081212 400
GTIN	4003644013555
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Spritzwassergeschützt. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse.

Halogenstrahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz) und Kabelaufwickelvorrichtung.

Lichtstrom: 9200 lm

Energieeffizienzklasse: C

#### Technische Beschreibung

Lichtstrom	9200 lm
Leuchtmittel	Halogen
Leistungsaufnahme	400 W
Energieeffizienzklasse	C
Nennspannung	230 V
Produktnamensattribut	230 V

