



## KOMET TwinKom® Grundkörper für Doppelschneider ohne Axialverstellung mit ABS® Schaft, kurz, Ø Dmin – Ø Dmax: 139-215mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236680 139-215
GTIN	4047109262126
Artikelklasse	24F

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Radial einstellbare Klemmhalter für absolute Zweiseidigkeit ermöglichen auch die Umfunktionierung zum Stufenwerkzeug für größere Schnitttiefen.
- Kompakte Werkzeugbauweise.
- Einstellbare Kugelspritzdüse für gezielte Kühlmittelzufuhr zu den Schneiden.
- Bei tiefen Ausbohroperationen wirken die Spiralnuten spänefördernd.
- Minimalmengenschmierung-1-Kanal kompatibel

Mit Axialverstellung.

#### Hinweis:

**Halter und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.**

Weitere Ausführungen und weitere Größen mit Axialverstellung auf Anfrage.

#### Bestellbeispiel:

1× Nr. 236680 Gr. 24–32 – Grundkörper für Doppelschneider G01.

2× Nr. 236684 Gr. 24–32 – Halter für Doppelschneider.

10× Nr. 236520 Gr. 18–010 – Wendeschneidplatten für universellen Einsatz (in Sorte BK8425).

Innenkühlung: ja

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 125 mm

ABS® Schaft-Ø  $D_s$ : 100 mm

### Technische Beschreibung

Ø-Bereich $D_{\min}$ - $D_{\max}$	139 - 215 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	125 mm
ABS® Schaft-Ø $D_s$	100 mm
Ausführung	kurz
Schaft	ABS
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug