



Gewindebohrer-Verlängerung, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	338405 12
GTIN	4067263109037
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Verlängerung L_3	200 mm
für Einspannlänge l_1	41 mm
für Gewinde-Nenn- \varnothing d_1 DIN 374/376	M20
für Gewinde-Schaft- \varnothing d_2	16 mm
Verlängerung \varnothing D_3	16 mm
Verlängerung \varnothing D_4	22 mm

für Vierkant K ₁	12 mm
Verlängerung L ₂	90 mm
Verlängerung K ₂	12 mm
Produktart	Verlängerung