

HOLEX®**WNMG 080408 Set 10-teilig, Sorte: HBX020****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 252138 HBX020 |
| GTIN | 4045197665867 |
| Artikelklasse | 22D |

Beschreibung

WNMG 080408 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mmVorschub f : 0,1 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|---|---------------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 80 - 300 m/min |
| Spanbrecher | PM |
| Hauptanwendung | P |
| Vorschub f | 0,1 - 0,5 mm/U |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Schnitttiefe a_p | 1 - 5 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte | HBX020 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |