



Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	MS
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,8 - 4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,35 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen