

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L07
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe $L_2$	14 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500

---