

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A20R SDUCR/L11
Mittenversatz L <sub>3</sub>	13 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	18 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500

---