

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260343 25/11
GTIN	4045197653147
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	17 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A25R SDUCR/L11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
