

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplattenschraube	269013 2
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Unterlegplatte	269005 3
Mittenversatz L <sub>3</sub>	22 mm
ISO-Code Halter	A32S SDUCR/L11
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	31 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500