


WNMG 080404 Wiper, Sorte: CA510

Bestelldaten

Bestellnummer	252113 CA510
GTIN	4960664700394
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080404 Wiper CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: WQ

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,8 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	WQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 3,8 mm
Sorte	CA510

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen