

Garant
Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260343 40/11
GTIN	4045197656025
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	49 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Unterlegplatte	269005 3
Plattengröße	11 mm
Unterlegplattenschraube	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
ISO-Code Halter	A40T SDUCR/L11
Mittenversatz L_3	27 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	39 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500