

Garant**Klemmdrehhalter MTJNR 93°, für Wendeschneidplatten TN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251406 25/22
GTIN	4045197650917
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	22 mm
Kopflänge L ₁	36 mm
Schrauben-Set	259023 2
Stift	259049 2
Unterlegplatte	259031 33
ISO-Code Halter	MTJNR/L 2525M22
Funktionsbreite L ₄	32 mm
passende Wendeschneidplatte	TN.. 2204..
Schaftgröße	25 mm
Spannpratze	259038 13
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Stift Typ 2	259049 2
Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Spannpratze Typ 13	259038 13
Unterlegplatte Typ 33	259031 33
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500