



Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET11



Bestelldaten

Bestellnummer	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Lieferumfang:
In Kunststoff-Koffer.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L11
ISO-Code Halter	A20R SDUCR/L11
ISO-Code Halter	A25R SDUCR/L11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Spannhöhe L ₂	15 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Mittenversatz L ₃	13,6 mm
Mittenversatz L ₃	16 mm

Mittenversatz L_3	18,5 mm
Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	25 mm
Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	27 mm
Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	32 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Bohrstange Stahl Schaft- \varnothing / Plattengröße 25/11 mm	260342 25/11
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500