

**Garant****Klemmdrehhalter MTJNR 93°, für Wendeschneidplatten TN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	32 mm
Stift	259049 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	36 mm
Plattengröße	22 mm
Unterlegplatte	259031 33
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	40 mm
Spannpratze	259038 13
passende Wendeschneidplatte	TN.. 2204..
Schrauben-Set	259023 2
ISO-Code Halter	MTJNR/L 3232P22
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Spannpratze Typ 13	259038 13
Stift Typ 2	259049 2
Unterlegplatte Typ 33	259031 33
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500