

**Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, links, Typ: SET07****Bestelldaten**

Bestellnummer	260347 SET07
GTIN	4045197656681
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Lieferumfang:
In Kunststoff-Box.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	A0810H SDUCR/L07
ISO-Code Halter	A1012K SDUCR/L07
ISO-Code Halter	A1216M SDUCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Spannhöhe L ₂	9 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Mittenversatz L ₃	6,5 mm

Mittenversatz L ₃	9 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Kopflänge L ₁	22,5 mm
Kopflänge L ₁	27,5 mm
Kopflänge L ₁	40,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
Halsbreite L ₄	10 mm
Halsbreite L ₄	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 0810/07 mm	260343 0810/07
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500