

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13,5 mm
Kopflänge L_1	40 mm
Mittenversatz L_3	7 mm
ISO-Code Halter	A10K SDUCR/L07
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500