



## Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, links, Typ: SET11



### Bestelldaten

Bestellnummer	260347 SET11
GTIN	4045197657763
Artikelklasse	29W

### Beschreibung

**Lieferumfang:**  
In Kunststoff-Koffer.

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L11
ISO-Code Halter	A20R SDUCR/L11
ISO-Code Halter	A25R SDUCR/L11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	18 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	23 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	27 mm

Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	32 mm
Mittenversatz $L_3$	13,6 mm
Mittenversatz $L_3$	16 mm
Mittenversatz $L_3$	18,5 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 16/07 mm	260343 16/07
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 16/07 mm	260342 16/07
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 20/11 mm	260343 20/11
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 25/11 mm	260343 25/11
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 20/11 mm	260342 20/11
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500