

Garant
Klemmdrehhalter MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
Stift	259049 6
Schrauben-Set	259023 2
Kopflänge L ₁	36 mm
ISO-Code Halter	MTJNR/L 2525M16
Schaftgröße	25 mm
Spannpratze	259038 14
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 32
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 32	259031 32
Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Spannpratze Typ 14	259038 14
Stift Typ 6	259049 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500