

Rundschlinge rot 5000 kg, Nutzlänge: 4m



Bestelldaten

Bestellnummer	086275 4
GTIN	4049924501763
Artikelklasse	08Z

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Technische Beschreibung

Nutzlänge	4 m
Umfangslänge	8 m
Schlingenbreite	72 mm
Traglast einfach direkt WLL	5000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL	4000 kg
Traglast doppelt WLL bis 7°	10000 kg
Traglast doppelt WLL 7° – 45°	7000 kg
Traglast doppelt WLL 45° – 60°	5000 kg
Produktart	Rundschlinge

