

Garant GRIDLINE

Klappbare Front Breite 36G, Fronthöhe: 325mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	998251 325
GTIN	4067263111467
Artikelklasse	91R

Beschreibung**Ausführung:**

Klappbare Front verhindert ein Herunterfallen von Gegenständen vom Fachboden. Front kann nach vorne heruntergeklappt werden. Klappwinkel maximal 180°. Mit Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Beidseitige Verriegelung mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Es muss ein Fachboden mit Fronthöhe mindestens 50 mm verbaut werden. Bei Einbau von Schubladen mit Schloss, Türen, Sicherheitsverschlussstange, etc. unterhalb der klappbaren Front ist ein Fachboden mit Fronthöhe 100 mm nötig. Hinter der Klappfront ist kein Schubladeneinbau möglich. Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93.

Technische Beschreibung

Gewicht	4,7 kg
Nutzhöhe	300 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nutzbreite in G	36
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Tiefe	38 mm

Fronthöhe	325 mm
Nutzbreite	900 mm
Klappwinkel	180 Grad
Einsatzbereich	Containereinrichtung
Einsatzbereich	Schubladenregal
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Produktart	Frontklappe