

Garant GRIDLINE

**Klappbare Front Breite 56G, Fronthöhe: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	998253 300
GTIN	4067263111573
Artikelklasse	91R

**Beschreibung****Ausführung:**

Klappbare Front verhindert ein Herunterfallen von Gegenständen vom Fachboden. Front kann nach vorne heruntergeklappt werden. Klappwinkel maximal 180°. Mit Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Beidseitige Verriegelung mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

**Passend für:**

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

**Lackierung:**

Anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Es muss ein Fachboden mit Fronthöhe mindestens 50 mm verbaut werden. Bei Einbau von Schubladen mit Schloss, Türen, Sicherheitsverschlussstange, etc. unterhalb der klappbaren Front ist ein Fachboden mit Fronthöhe 100 mm nötig. Hinter der Klappfront ist kein Schubladeneinbau möglich. Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93.

**Technische Beschreibung**

Nutzbreite in G	56
Fronthöhe	300 mm
Tiefe	38 mm
Materialstärke	1,5 mm
Klappwinkel	180 Grad
Nutzbreite	1400 mm

Gewicht	5,4 kg
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutzhöhe	275 mm
Einsatzbereich	Containereinrichtung
Einsatzbereich	Schubladenregal
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Produktart	Frontklappe