

Garant GRIDLINE

Klappbare Front Breite 56G, Fronthöhe: 250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	998253 250
GTIN	4067263111559
Artikelklasse	91R

Beschreibung**Ausführung:**

Klappbare Front verhindert ein Herunterfallen von Gegenständen vom Fachboden. Front kann nach vorne heruntergeklappt werden. Klappwinkel maximal 180°. Mit Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Beidseitige Verriegelung mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Es muss ein Fachboden mit Fronthöhe mindestens 50 mm verbaut werden. Bei Einbau von Schubladen mit Schloss, Türen, Sicherheitsverschlussstange, etc. unterhalb der klappbaren Front ist ein Fachboden mit Fronthöhe 100 mm nötig. Hinter der Klappfront ist kein Schubladeneinbau möglich. Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93.

Technische Beschreibung

Materialstärke	1,5 mm
Nutzhöhe	225 mm
Fronthöhe	250 mm
Nutzbreite	1400 mm
Tiefe	38 mm
Nutzbreite in G	56

Gewicht	5,2 kg
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Klappwinkel	180 Grad
Einsatzbereich	Containereinrichtung
Einsatzbereich	Schubladenregal
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Produktart	Frontklappe