

Garant GRIDLINE

Auszugboden mit Ösen 200 kg, 56×24G, Einbauhöhe: 150mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	998280 150
GTIN	4067263111702
Artikelklasse	91R

Beschreibung**Ausführung:**

Auszugboden mit **100% Vollauszug**. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 150 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungstreifen. An Vorder- und Rückseite mit Ösen zur Befestigung von z.B. Zurrgurten. Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lieferumfang:

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen und Ösen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar.

Technische Beschreibung

Einbauhöhe	150 mm
Einsatzbereich	Containereinrichtung
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzfläche in G	56×24
Anzahl Ösen	8
Nutzbreite in G	56

Nutztiefe in G	24
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	56x24G
Nutzbreite	1400 mm
Nutztiefe	600 mm
Produktart	Auszugboden