

Garant GRIDLINE

**Auszugboden mit Ösen 200 kg, 26×20G, Einbauhöhe: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	998272 150
GTIN	4067263111627
Artikelklasse	91R

**Beschreibung****Ausführung:**

Auszugboden mit **100% Vollauszug**. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 150 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. An Vorder- und Rückseite mit Ösen zur Befestigung von z.B. Zurrgurten. Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

**Passend für:**

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

**Lieferumfang:**

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen und Ösen.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar.

**Technische Beschreibung**

Einsatzbereich	Containereinrichtung
Einbauhöhe	150 mm
Nutzbreite in G	26
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Anzahl Ösen	4

Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Nutztiefe in G	20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26×20G
Nutzbreite	650 mm
Nutztiefe	500 mm
Produktart	Auszugboden