

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK6440, Bezeichnung Typ W29: 24-000****Bestelldaten**

Bestellnummer	236791 24-000
GTIN	4047109226609
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,14 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	24-000
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,14 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Sorte	BK6440
Typ	ST900
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschnidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	185 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	165 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
nass maximal	geeignet		