Multifunktionsöl, Inhalt: 5 ml

Bestelldaten

Bestellnummer	083005 5
GTIN	
Artikelklasse	08E

Beschreibung

Ausführung:
Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl **ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt,** teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
Verwendung:
- **Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung – löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.**
- **Reiniger – löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.**
- **Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.**
- **Korrosionsschutz – WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.**
- **Kontaktspray – verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.**

Unter Verwendung **des Industriezerstäubers Nr. 083006 oder Nr. 083509 – 083517** auch für großflächigen, wirtschaftlichen Einsatz.
Hinweis:
Freigaben: Unter anderem **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS08 gesundheitsgefährdend
Gefahrgutklasse: 3
Inhalt: 5 l

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS02 entzündbar
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07 Achtung
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS08 gesundheitsgefährdend
Farbe	bernsteinfarben
Wasserlöslichkeit	unlöslich
Gefahrgutklasse	3
Flammpunkt	47 °C
UN Nummer	UN3295
Oxidierende Eigenschaften	nicht bestimmt
Siedepunkt	176 °C
Kinematische Viskosität	< 1 mm^2/s
Inhalt	5 l
Ausführung	Kanister
Produktart	Multifunktionsöl / Universalöl

Zubehör

Industrie-Zerstäuber	083509
Industrie-Zerstäuber	083510
Industrie-Zerstäuber	083511
Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen Typ	083515
Industriezerstäuber Fassungsvermögen 500 ml	083006
Drucksprüher Typ	083517