

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK6425, Bezeichnung Typ W29: 42-000****Bestelldaten**

Bestellnummer	236771 42-000
GTIN	4047109225404
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST900; INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 080404

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,16 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	42-000
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,16 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 080404
Sorte	BK6425
Typ	ST900; INOX
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	225 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
nass maximal	geeignet		