

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 58-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236840 58-010
GTIN	4047109178250
Artikelklasse	24T

**Beschreibung****Passend für:**

Nr. 236685; 236686

**Hinweis:****Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST1400

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 120608

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	58-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 120608
Sorte	BK8425
Typ	ST1400
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		