



Klemmdrehhalter SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/09mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	SCLCR/L 2525M09
Kopflänge L ₁	19 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Norm	Werksnorm
Schaftgröße	25 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX15	659950 TX15