



## Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

#### Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

### Technische Beschreibung

Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Schaftgröße	20 mm
Norm	Werksnorm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-Code Halter	SCLCR/L 2020K09
Gesamtlänge L	125 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	17 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX15	659950 TX15