



## für Wendeschneidplatten SD.. SDJCR 93°, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/11mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260304 25/11
GTIN	4067263109679
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

#### Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

### Technische Beschreibung

Kopflänge L <sub>1</sub>	21,5 mm
Plattengröße	11 mm
Norm	Werksnorm
Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2525M11
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX15	659950 TX15