



für Wendeschneidplatten SD.. SDJCR 93°, rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260304 20/11
GTIN	4067263109662
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	11 mm
Norm	Werksnorm
Gesamtlänge L	125 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020K11
Kopflänge L ₁	20,5 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX15	659950 TX15