

**für Wendeschneidplatten SD.. SDJCL 93°, links, Schaft- / Plattengröße:
20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Norm	Werksnorm
Gesamtlänge L	125 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	20,5 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020K11
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX15	659950 TX15