

**Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten SD.., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	260305 25/11
GTIN	4067263109693
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Kopflänge L ₁	21,5 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2525M11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/260305-25/11>