



**für Wendeschneidplatten SD.. SVJC 93°, rechts, Schaft- / Plattengröße:  
20/11mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Artikelklasse	22E

## Beschreibung

### Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll - im Lieferumfang enthalten).

## Technische Beschreibung

Norm	Werksnorm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	24 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020K11
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX15	659950 TX15
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX8	659950 TX8