



**für Wendeschneidplatten SD.. SVJC 93°, rechts, Schaft- / Plattengröße:
25/11mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261300 25/11
GTIN	4067263109433
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll - im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2525M11
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Kopflänge L ₁	26 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Plattengröße	11 mm
Norm	Werksnorm
Gesamtlänge L	150 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX15	659950 TX15
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX8	659950 TX8