



**für Wendeschneidplatten SD.. SVJC 93°, rechts, Schaft- / Plattengröße:
20/11mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll - im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	24 mm
Gesamtlänge L	125 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020K11
Norm	Werksnorm
Schaftgröße	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Plattengröße	11 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX15	659950 TX15
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX8	659950 TX8