



## Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 4



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 338425 4      |
| GTIN          | 4067263109297 |
| Artikelklasse | 32H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

#### Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

|   |           |
|---|-----------|
| für Gewinde-Schaft-Ø d <sub>2</sub>       | 6 mm      |
| Verlängerung Ø D <sub>3</sub>             | 8 mm      |
| für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 371 | M4,5 – M6 |
| Verlängerung L <sub>3</sub>               | 130 mm    |
| Verlängerung L <sub>2</sub>               | 60 mm     |

|   |              |
|---|--------------|
| für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376 | M8           |
| Verlängerung K <sub>2</sub>                   | 6,2 mm       |
| Produktart                                    | Verlängerung |