



## Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 7L



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 338425 7L     |
| GTIN          | 4067263109761 |
| Artikelklasse | 32H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

#### Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

|   |        |
|---|--------|
| Verlängerung $\varnothing D_3$              | 10 mm  |
| für Gewinde-Nenn- $\varnothing d_1$ DIN 371 | M9     |
| Verlängerung $K_2$                          | 8 mm   |
| Verlängerung $L_3$                          | 230 mm |
| Verlängerung $L_2$                          | 80 mm  |

|   |              |
|---|--------------|
| für Gewinde-Schaft-Ø d <sub>2</sub>           | 9 mm         |
| für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376 | M12          |
| Produktart                                    | Verlängerung |