



Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 8



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 338425 8 |
| GTIN | 4067263109778 |
| Artikelklasse | 32H |

Beschreibung

Ausführung:

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------|
| Verlängerung L ₂ | 60 mm |
| für Gewinde-Schaft-Ø d ₂ | 10 mm |
| für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 371 | M10 |
| Verlängerung L ₃ | 130 mm |
| Verlängerung K ₂ | 8 mm |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Verlängerung Ø D ₃ | 10 mm |
| Produktart | Verlängerung |