



Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 8L



Bestelldaten

Bestellnummer	338425 8L
GTIN	4067263109785
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Verlängerung K_2	8 mm
für Gewinde-Nenn- \varnothing d_1 DIN 371	M10
Verlängerung L_2	80 mm
Verlängerung L_3	230 mm
Verlängerung $\varnothing D_3$	10 mm

für Gewinde-Schaft-Ø d ₂	10 mm
Produktart	Verlängerung