

Garant**Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 32 kurz, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308559 8
GTIN	4067263110057
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Mit Kühlkanalbohrungen und verschleißbaren Gewinden.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302416. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354400.
Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Spann-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
Auskraglänge A-Maß	65 mm
Außen-Ø D	27 mm
Aufnahme	PSC 32 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter